

产品类型名称	天线电缆，用于 HF，TNC/TNC
产品描述	同轴电缆
	MOBY D 天线线路 在天线 ANT D5/D6/D10 和 SLG D10/D10S/SLG D11/D11S 之间或 RF290；天线合路器，IP65，PVC，长度 10 m
	
应用适宜性	插接电缆，用于通过 TNC 插头连接带阅读器的远距离高频天线
导线名称	RG58 C/U
导线长度	10 m
电气数据	
电气连接数量	2
电气连接规格	TNC（公头，直型）/ TNC（公头，直型）
波阻	
• 额定值	50 Ω
单位长度的回路电阻 / 最大值	53 mΩ/m
工作电压	
• 最大值	1400 V
机械参数	
屏蔽层规格	CuG 镀锡
外径	
• 电缆护套的	4.85 mm
材料	
• 绝缘体	PE
• 电缆护套的	PVC
颜色	
• 电缆护套的	黑色
弯曲半径	
• 一次性弯曲时 / 许可最小值	25 mm
单位长度重量	36 kg/km
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-35 ... +80 °C
• 存放期间	-35 ... +80 °C
• 运输期间	-35 ... +80 °C
• 安装时	-35 ... +80 °C
标准，规格，许可	
UL/ETL 列表 / 300 V Rating	否
参考标示	

- 符合 IEC 81346-2:2009 - 符合 IEC 81346-2:2019		WG
		WGB
更多信息 / 网络链接		
网络链接		
- 至网页：导线和插头的选型帮助 - 至网页：选择辅助工具 TIA Selection Tool - 至网页：工业通信 - 至网页：图片数据库 - 至网页：CAx 下载管理器 - 至网页：Industry Online Support		https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/109766358
		https://www.siemens.com/tstcloud
		https://www.siemens.com/simatic-net
		https://www.automation.siemens.com/bilddb
		https://www.siemens.com/cax
		https://support.industry.siemens.com
安全提示		
安全提示		西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7)
认可 / 证书		
General Product Approval		EMV
		Environment
		
		
		
		Miscellaneous
		KC
		Confirmation
上一次修改：		
2024/8/8 		