

HC-M-B06-DOCK-H - 安装框

1051190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051190>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于2个模块的安装框架，固定式安装，x/y轴方向上±2.0 mm的支架补偿



产品描述

安装框架，活动式安装，x/y轴方向上±2.0 mm的支架补偿

商业数据

| | |
|------------|---------------|
| 订货号 | 1051190 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7ACZ |
| 产品关键代码 | AF7ACZ |
| GTIN | 4055626673011 |
| 单件重量（含包装） | 68.6 g |
| 单件重量（不含包装） | 68.6 g |
| 原产地 | CN |

HC-M-B06-DOCK-H - 安装框

1051190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051190>



技术数据

产品属性

| | |
|--------|--------------|
| 产品类型 | 安装框架 |
| 系列 | HC-M-B |
| | HC-M-02 |
| | HC-M-03 |
| | HC-M-03/04 |
| | HC-M-04 |
| | HC-M-05 |
| | HC-M-06 |
| | HC-M-08 |
| | HC-M-08-GBIT |
| | HC-M-12 |
| | HC-M-17 |
| | HC-M-20 |
| | HC-M-25 |
| | HC-M-DSUB |
| | HC-M-EMV |
| | HC-M-HV |
| | HC-M-HS |
| | HC-M-00 |
| 应用 | 模块式安装框架 |
| 类型 | B6 |
| 模块插槽数目 | 2 |
| 框架型号 | 安装框架 |

材料规格

| | |
|------|-----|
| 标识材料 | 压铸锌 |
|------|-----|

安装

| | |
|------|--|
| 安装类型 | 直接安装，带法兰 |
| 组装说明 | 在金属壳体内使用模块支架时，必须通过模块支架的地线接口或特殊金属地线模块连接地线 |

HC-M-B06-DOCK-H - 安装框




1051190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051190>


图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



面板开口

HC-M-B06-DOCK-H - 安装框



1051190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051190>

分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440206 |
| ECLASS-13.0 | 27440206 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002312 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

HC-M-B06-DOCK-H - 安装框

1051190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1051190>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn