



**MASE
ABI18**

**S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 48**

**Chaussure basse au look sportif
Antistatique**

24 BIT

DURABREATH

OVERDRY

COMFORT PLUS

ALU-LITE

FLEX system ZERO

- ⊗ Chaussure de sécurité basse de type urban sport.
- ⊗ Tige en cuir velours et inserts en textile technique léger DURABREATH, très résistant à l'abrasion et aux déchirures. Coloris noir, gris et cèdre.
- ⊗ Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⊗ Insert latéral réfléchissant pour une bonne visibilité lors de travaux nocturnes.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet cèdre 120 cm.
- ⊗ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**®, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **ALU-LITE**® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.



Semelle en PU double densité, couche d'usure en PU transparent.

- ▶ Structure à canaux transversaux, adhérence record.
- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- ▶ Profil linéaire, design sport et tendance.
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,98** (>0,32) / Talon **0,74** (>0,28)

SRB Sol acier/Glycérine
A plat **0,40** (>0,18) / Talon **0,35** (>0,13)

Poids	Brut (42): 1254 g / Net(42) : 1046 g		
Pointure	38 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	685 x 225 x 345	685 x 440 x 345	685 x 225 x 345
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		