



CEPOVETT
S A F E T Y

A T E X 3 5 0

9288 8531 **BLOUSON**

Le + Produit

Soufflets dos pour plus d' **AISANCE**



PERFORMANCE



IGNIFUGE



RÉSISTANT AUX FROTTEMENTS



DOS ALLONGÉ



POIGNETS RÉGLABLES

DESCRIPTION

Transferts FR pictos sur ceinture gauche et ATEX sur manche droite
Mercerie amagnétique
Entretien industriel
Tailles 0 à 6

NORMES

EPI catégorie 3
MRB8A



EN 13034
2005 + A1 : 2009
Type 6



EN 1149-5
2018



IEC 61482-2
2009
Classe 1
ATPV: 14 cal/cm²



EN ISO 11612
2015
A1 B1 C1 E3 F1



EN ISO 11611
2015
A1 Classe 1

MATIERES

8531 Croisé

64% coton 35% polyester 1% fibre antistatique
Traité Proban
370 gr/m²

COLORIS



001
Bleu marine



002
Bleu bugatti



006
Gris acier



Devant fermé par pressions cachées

Collerette de marquage intérieure

Poche poitrine intérieure droite

Poche poitrine sous rabat fermé par pressions cachées

Soufflets dos

Poches basses à double entrée, sous rabat fermé par pressions cachées

Poignets à soufflets fermés par pressions

Couvre-reins

Date & Signature :