

Information produit

82 01 250

KNIPEX TwinGrip

Pince de préhension frontale et latérale



- Saisir, serrer et desserrer des vis à tête et filetage usés
- Combinaison unique : fonction de préhension frontale et latérale, charnière, réglage par bouton-poussoir
- La mâchoire frontale à forte accroche présente une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l'extrémité
- Saisit avec force même les composants de grande taille, très serrés et enfoncés d'accès délicat de 5 à 27 mm
- Pince très fine : fonctionne même dans des espaces confinés, avec une zone de rotation fine pour un vissage rapide
- Préhension frontale fiable de pièces plates jusqu'à 10 mm grâce au système à trois points d'appui
- Articulation coulissante réglable à sept positions avec réglage par bouton-poussoir pour un réglage précis de la capacité de préhension
- Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
- Durable et résistante grâce à la charnière robuste

Informations générales

Réf.	82 01 250
EAN	4003773089377
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gaines PVC anti-dérapantes
Poids	361 g
Dimensions	250 x 50 x 15 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	7
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1/16 – 13/64 pouces
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 5 – 27 mm
Capacité pour écrous, ouverture	5 – 27 mm
Capacité pour écrous, ouverture	13/64 – 1/16 pouces

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



