

# WSP 80 Set

N° d'article: T0053312599N



## Benefits

- › 80 W, 24 V
- › Atteinte ultra-rapide et précise de la température de soudage
- › Forme de construction élancée with short tip-to-grip design
- › Pour des travaux de soudage universels



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage



Pannes à souder



### Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	on
Tension	24 V
Puissance	80 W
Famille de pannes	LT
Unité d'alimentation	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Compatible WX	---
Plage de température °C	50 - 450
Plage de température °F	150 - 850
Temps de montée en température	10
Support de sécurité	KH 18 (T0051517099)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	KH 18 (T0051517099), WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Douille de panne	T0058744710
Extracteur de panne intégré	Kit de post-équipement T0052918699 / T0052918599

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE