




MOSTRA I TUOI COLORI

BradyJet™ J7300

**STAMPANTE PER
ETICHETTE A COLORI**

Fatti notare con la stampa a getto di inchiostro realizzata per applicazioni industriali



Eccellenza industriale. Facilità innovativa. La stampa a getto di inchiostro portata a un livello superiore.

Affronta con disinvoltura anche i lavori di stampa più impegnativo

Fai esattamente ciò che il lavoro richiede con queste funzionalità avanzate:

- ▶ Sostituzioni minime di consumabili e scorte ottimizzate
- ▶ Pittogrammi e modelli per semplificare il rispetto delle disposizioni ISO, CLP/GHS, IMO e altro ancora
- ▶ Grafica, foto e logo a colori
- ▶ Inchiostro ad asciugatura istantanea senza sbavature
- ▶ Costruzione di tipo industriale e funzionamento silenzioso
- ▶ Etichette appositamente studiate per durare anni
- ▶ Connettività USB, Wi-Fi o Ethernet
- ▶ Software per la creazione di etichette incluso e driver Windows® per terze parti

COLORI BRILLANTI FUNZIONAMENTO INTELLIGENTE



CONFIGURAZIONE AUTOMATICA

Nessun bisogno di eseguire complicate operazioni di installazione dei consumabili, si calibra automaticamente e stampa dalla prima etichetta.



FLESSIBILITÀ RAPIDA

Il software intuitivo consente di creare e stampare qualsiasi colore, qualunque informazione, in qualsiasi momento.



ANALISI IMMEDIATA

Avvisi sul livello delle etichette e dell'inchiostro, calcolatore dei costi e monitoraggio a distanza.

BradyJet™ J7300

ECCELLENZA INDUSTRIALE
LA STAMPA A GETTO DI INCHIOSTRO
PORTATA A UN LIVELLO SUPERIORE

Un lavoro perfetto qualunque sia l'applicazione

Colori e produzione rapidi e di livello industriale per vari lavori di stampa



IMPIANTI E SICUREZZA

- ▶ Lean/5S, marcatura di tubi ISO 20560, segnaletica di sicurezza ISO 7010, segnaletica per applicazioni marine IMO, lockout e tagout, segnaletica personalizzata
- ▶ Corrispondenza dei colori migliorata e palette di colori perfettamente conformi alle disposizioni normative
- ▶ Layout e modelli di etichetta predefiniti



LABORATORI E SOSTANZE CHIMICHE

- ▶ GHS e CLP, applicazione marina (BS 5609), codice a barre, vetrini, provette, flaconi
- ▶ Il colore on demand aiuta a ridurre gli errori e a differenziare le informazioni
- ▶ Le etichette e gli inchiostri resistono all'acqua, alle sostanze chimiche e alle abrasioni




IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI

- ▶ Identificazione UL di prodotti/componenti, etichette con istruzioni, prodotti in corso di lavorazione, risorse, contenitori
- ▶ Colori, intestazioni e loghi personalizzati
- ▶ La cartuccia di inchiostro nero vero garantisce testi e codici a barre nitidi

Stampare su consumabili appositamente studiati per gli ambienti che si devono affrontare

Alcuni consumabili per J7300 da conoscere

Per visualizzare tutte le opzioni disponibili, visita il sito bradyeurope.com/J7300materials.



	RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE	RESISTENTE ALL'ACQUA	RESISTENTE ALLO SBIADIMENTO	RIMOVIBILITÀ
Etichette in polipropilene per applicazioni criogeniche e resistenti a sostanze chimiche - laboratorio e GHS	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■	■
Etichette in vinile ognitempo con adesivo permanente - identificazione di sicurezza	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■
Etichette in poliestere multiuso a basso contenuto di alogenuri - superfici curve	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■
Etichette in vinile multiuso riposizionabili - Lean/5S e impianti	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Targhette in poliestere heavy duty - lockout/tagout	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Etichette in propilene resistente all'acqua - fusti CLP e GHS	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■	■
Etichette magnetiche - riposizionabili	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Etichette in carta - temporanee	■	■ ■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■
Etichette in carta idrosolubili - temporanee	■	■	■	■ ■ ■ ■ ■
Etichette in poliestere durevole - UL Approved	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■
Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche - superfici congelate	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■	■
Etichette a strappo stampabili BradyGrip® per VELCRO® Brand ONE-WRAP® in rotolo - riposizionabili	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■

= Consumabile esclusivo Brady

▶ Per saperne di più, visita il sito bradyeurope.com/J7300 o scansiona per guardare il video di presentazione.



Specifiche della BradyJet J7300

Specifiche della stampante	
Tecnologia di stampa	A getto
Risoluzione (DPI)	4800
Velocità di stampa (mm/s)	30,48
Capacità colore	A colori
Max larghezza etichetta (mm)	107,95
Dimensione min. etichetta (mm)	17,78
Utilizzo/hr. etichette raccomandate al giorno	5000
Memoria interna	32 GB, espandibili tramite USB
Opzioni di connettività	Ethernet USB-C Wi-Fi* Host USB
Compatibilità software	Brady LINK360® Brady Workstation Driver Windows per software terzi
Codici a barre	Altro tramite Brady Workstation, Altro tramite software
Simboli incorporati	Dipende dal software
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	376,30 mm (L) x 230,89 mm (A) x 515,70 mm (P)
Peso (kg)	16,33
Indicatori per dispositivi	LED applicazione LED alimentazione
Taglierina	Dopo l'etichetta, a fine operazione o senza taglio Taglierina standard Taglio verticale Senza dispositivo di trattenuta dell'etichetta
Garanzia	2 anni

* WiFi su alcuni modelli



Stampanti BradyJet J7300



Codice	Codice prodotto	Descrizione
176883	J7300-EU	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 EU
176884	J7300-W-EU	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, EU
322658	J7300-UK	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 UK
322659	J7300-W-UK	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK

La stampante BradyJet™ J7300 viene fornita in una scatola di cartone contenente una cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata, una cartuccia di inchiostro nero con testina di stampa incorporata, un software di base Brady Workstation, un rotolo di allineamento per stampanti J-, un rotolo di cortesia di etichette in vinile B-2595, un trasformatore CA, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un'unità flash USB con informazioni sul prodotto.

Viene fornita con il software gratuito di base Brady Workstation che include le applicazioni e le funzioni fondamentali per la creazione di etichette.

Kit BradyJet J7300



Codice	Codice prodotto	Descrizione
322660	J7300-EU-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 EU + Suite Brady Workstation
322661	J7300-UK-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300 UK + Suite Brady Workstation
322666	J7300-W-EU-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, EU + Suite Brady Workstation
322667	J7300-W-UK-BWS	Stampante per etichette a colori BradyJet™ J7300, Wi-Fi, UK + Suite Brady Workstation

La stampante BradyJet™ J7300 viene fornita in una scatola di cartone contenente una cartuccia di inchiostro CMY con testina di stampa incorporata, una cartuccia di inchiostro nero con testina di stampa incorporata, una licenza per le suite software per Brady Workstation, un rotolo di allineamento per stampanti J-, un rotolo di cortesia di etichette in vinile B-2595, un trasformatore CA, un cavo di alimentazione, un cavo USB e un'unità flash USB con informazioni sul prodotto.

Viene fornita con una licenza per la suite per Brady Workstation di tua scelta: Identificazione prodotti e fili, Identificazione sicurezza e impianti o identificazione laboratorio, che consentono di creare facilmente un'ampia gamma di etichette e segnaletica.

