

Information produit

70 07 160

Pince coupante de côté

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec tranchant allongé
- Avec biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	70 07 160
EAN	4003773018155
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par surmoulage, certifiées VDE
poids	227 g
Dimensions	160 x 60 x 28 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2 mm
Capacités de coupe Fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,0 mm
Certifié VDE	oui

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.