

## Auto-Switch VGA a 2 porte

Product ID: ST122VGAU



L'auto-switch VGA ST122VGAU consente di condividere un display tra due computer e assegnare priorità ai segnali VGA. Lo switch VGA è dotato di porte d'ingresso VGA primaria e secondaria e invia automaticamente il segnale dalla porta primaria. Quando il segnale proveniente dalla porta primaria viene interrotto, lo switch passa automaticamente al segnale video della porta VGA secondaria. Pensato per il massimo del controllo e della versatilità, l'auto-switch VGA offre inoltre la possibilità di controllo manuale dei segnali connessi, tramite tasti sul pannello frontale di facile utilizzo che permettono di commutare tra le sorgenti video.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideale per computer laptop e proiettori in sale riunioni durante meeting e presentazioni, sistemi di controllo sicurezza e applicazioni di commutazione A/V private
- Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un unico lettore multimediale o PC
- L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video

### Features

- Selezione automatica della priorità dei segnali video in entrata per lo schermo
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1440
- Tasti di selezione sul pannello frontale di facile utilizzo
- Installazione rapida e configurazione in pochi minuti
- Larghezza di banda video 250 MHz
- Enclosure robusta in acciaio
- Supporto DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB per la porta 1

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	No
	Ingresso AV	VGA
	Porte	2
	Standard del settore	DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (supporto DDC solo su porta 1)
	Uscita AV	VGA
<b>Prestazioni</b>	Larghezza di banda	250 MHz
	MTBF	80.000 ore
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 2 se entrambi i segnali sono attivi
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	2.7
	Corrente di uscita	0.3A
	Tensione di uscita	9 DC
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	7.7 in [195 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.2 in [56 mm]
	Lunghezza prodotto	5.1 in [130 mm]
	Peso prodotto	14.8 oz [419 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	25.8 oz [732 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Auto-Switch VGA a 2 porte
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.