

Anciennement connu comme : MICROCHEM® 4000 Overboots - Model 406

Couvre-pieds résistant aux produits chimiques, doté d'une technologie innovante de barrière multicouche.

- **Défenses renforcées** : Avec plus de 200 produits chimiques testés par perméation, y compris des agents de guerre chimique, les surbottes AlphaTec® 4000 soudées par ultrasons - modèle 406 offrent une protection personnelle exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et inorganiques.
- **Protection renforcée** : En outre, ces surbottes sont fabriquées dans un tissu multicouche unique, connu pour sa légèreté et sa robustesse.
- **Réduction des risques de contamination** : Ce couvre-pieds protecteur vert est également exempt de silicone, ce qui réduit les risques de contamination, et il est considéré comme sûr dans divers environnements.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Énergie
- Secteur de l'après-vente automobile
- Transformation des aliments

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage d'équipements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Excellente protection** : Chaussures de sécurité présentant une excellente résistance aux produits chimiques
- **Conçu pour protéger** : Confort et durabilité garantis au quotidien
- **Sans silicone** : réduit le risque de contamination et améliore la protection des produits

Technologie



Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	Taille unique
Couleur	Vert
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	20 PR dans un sac compressé
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	Surbottes 4000 - Modèle 406
Vue d'ensemble des normes	EPI non certifié
Type de couture	Soudées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	G40W406

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Surbottes avec extrémité supérieure élastiquée, fermeture par lien et coutures soudées

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

