



## Presentazione

Gamma prodotto	Zelio Relay
Tipo di prodotto o componente	Presca
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RUM (3 C/O) Plug-in relay RE48A (2 OC)
Forma del pin	Cilindrico
Nome abbreviato	RUZ
Vendita quantità indivisibile	10

## Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Coppia di serraggio	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Tipo di fissaggio	Con vite montaggio su pannello Ad aggancio montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Simbologia	CE
Larghezza	38 mm
Peso prodotto	0,054 kg

## Ambiente

Connessioni - morsetti	Connettore, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14 Connettore, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 Connettore, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14 Connettore, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA UL
Temperatura di stoccaggio	-40...85°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-40...55°C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Garanzia contrattuale

---

Periodo	18 mesi
---------	---------

---

Socket

Socket a 11 pin

