

# HS LC-F-T6X3-150 - 光纤

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082301>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

柔性光导，透明，3 mm，采用PUR制成，配备透明PMMA材质的6 mm透镜和黑色PC材质的6 x 6 mm LED壳体，UL 94 HB，长度：未安装时150 mm，用于SMD TOLED



## 优势

- 导光柱与电子模块壳体完美匹配
- 通过卡销可轻松安装到PCB上
- 静电防护
- 根据需要可提供壳体加工
- 实现简单的可视状态和诊断指示灯

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1082301       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | ACGABC        |
| 产品关键代码     | ACGABC        |
| GTIN       | 4055626812731 |
| 单件重量（含包装）  | 3.6 g         |
| 单件重量（不含包装） | 3.6 g         |
| 原产地        | TN            |

# HS LC-F-T6X3-150 - 光纤

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082301>



## 技术数据

### 说明

组装说明

请参阅下载区内的应用说明。

### 产品属性

|       |             |
|-------|-------------|
| 产品类型  | 光纤          |
| 位数    | 1           |
| 对齐    | 柔性          |
| 型号    | 无源, 柔性      |
| 导线类型  | 柔性导光柱       |
| 插座形式  | 圆形、平面       |
| 指示器数目 | 1 (1行 x 1列) |

### 电气特性

ESD保护

< 12 kV

### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 长度 | 150 mm |
| 孔径 | 5.5 mm |

### 材料规格

|          |              |
|----------|--------------|
| 颜色 (导光柱) | 透明           |
| 绝缘材料     | Polycarbonat |

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)

-20 °C ... 50 °C

# HS LC-F-T6X3-150 - 光纤

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082301>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HS LC-F-T6X3-150 - 光纤

1082301

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082301>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn