

SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701190>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



程序和配置存储器，用于扩展内部闪存，“热”插拔，2 GB，带有用于功能块库的许可证密钥。用于需要许可证的功能块，请参阅文档。

产品描述

程序和配置存储器，用于将应用程序和其它文件存储到PLC文件系统中，带有客户专用的许可证位以及用于功能块库的许可证密钥。用于需要许可证的功能块库，请参阅文档。

菲尼克斯电气的某些功能块需要授权，这意味着会向使用授权功能块的各台控制器收取一定的费用。功能块在运行时会检查并启用保存在控制器上的许可证，或者在演示模式中运行一段有限的时间。用于需要许可证的功能块库，请参阅文档

请检查控制器的特定性能数据以确保符合应用需要。

对于不需要使用功能块库的用户，也可以使用不需要许可证的程序和配置存储器。

优势

- 用于功能模块库的许可密钥
- 用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
- 程序和组态存储器，插拔式，带用于功能块库的许可证密钥

商业数据

订货号	2701190
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRAAZA
产品关键代码	DRAAZA
目录页面	页码55 (C-6-2019)
GTIN	4046356716345
单件重量（含包装）	9.7 g
单件重量（不含包装）	8.5 g
原产地	DE

SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701190>

技术数据

说明

应用说明

应用说明	只用于工业应用
------	---------

产品属性

产品类型	存储介质
应用	应用许可证密钥
安装位置	垂直

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.165 W
------------	---------

电源

电源电压	3.3 V DC
电源电压范围	2.7 V DC ... 3.6 V DC
典型电流耗量	典型值 50 mA

材料规格

外壳材料	塑料
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C
----------	------------------

安装

安装位置	垂直
------	----

SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器



2701190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701190>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB APPLIC A - 程序/组态存储器



2701190
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701190>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn