


E70190



Embase mâle

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 Joint torique



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	19,9
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 20
Filetage		PG 9
Matières		boîtier: zamac
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E70190



Embase mâle


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc