

# UC-000000080DU - 圆形连接器的壳体



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1606030>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

圆形连接器的壳体，系列: UC，直头，螺钉锁紧，M23，位数: 12，屏蔽: 有，电缆直径范围: 2 mm... 14.5 mm，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1237414



## 商业数据

订货号	1606030
包装单位	20 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABRAIE
产品关键代码	ABRAIE
GTIN	4046356256834
单件重量（含包装）	90.27 g
单件重量（不含包装）	85.731 g
原产地	DE

# UC-000000080DU - 圆形连接器的壳体



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1606030>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	圆形连接器外壳
系列	UC
应用	信号
连接图表	12
屏蔽	有
螺纹类型	M23

### 材料规格

密封材料	FPM或NBR或EPDM
外壳材料	金属
壳体材料	车削部分：铜锌合金 (CuZn)，压铸部分：锌 (GD-Zn)
密封圈和O型圈	FPM

### 连接器

类型	直头
----	----

### 电缆/电线

电缆外径	2 mm ... 14.5 mm
------	------------------

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67
环境温度 (运行)	-20 °C ... 125 °C
海拔	2000 m

# UC-000000080DU - 圆形连接器的壳体



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1606030>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UC-000000080DU - 圆形连接器的壳体



1606030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1606030>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	f884804a-88d0-4361-acf5-0d27a05deeff

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)