

## Gants d'examen en latex, offrant une protection personnelle robuste et une prise sûre

- Latex durable** : le latex souple et extensible offre une protection résistante contre les éclaboussures de produits chimiques et un confort supérieur.
- Préhension sûre** : ces gants d'examen médical en latex ont été conçus avec des bouts de doigts texturés pour une prise sûre, même lors de la manipulation d'objets glissants et huileux.
- Épaisseur des doigts améliorée** : 20 mm d'épaisseur pour une meilleure protection contre les accrocs, les déchirures et les ruptures par rapport aux produits en latex standard.
- Confort élevé** : Un lavage supplémentaire lors de la fabrication rend ces gants lisses, confortables et faciles à enfiler.



**ATTENTION :** Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement

Remarques

### Recommandé pour

- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Réparation de moteurs et transmissions
- Remplacement de pneus
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Inspection (saisie, vérification et marquage)

# FICHE TECHNIQUE

	<b>Fiche Produit</b>
<b>Matériaux</b>	Latex de caoutchouc naturel
<b>Surface externe du gant</b>	Doigts adhésivés
<b>Normes de contrôle</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certification produit</b>	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Please consult the IFU, CE 0493, UKCA
<b>Vue d'ensemble du conditionnement</b>	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
<b>Pays d'origine</b>	Malaisie
<b>Segmentation des produits</b>	Robuste
<b>Antistatique</b>	Non
<b>Sans silicone</b>	Non
<b>Accélérateurs chimiques de vulcanisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> <li>Diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC)</li> </ul> <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p>

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	<b>Valeurs types</b>	<b>Méthode d'essai</b>	
Longueur (mm/pouces)	245 / 9,6	ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420	
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151, EN 455-1	
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.16 / 6.3	ASTM D3767, EN 420	
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.20 / 7.9	ASTM D3767, EN 420	
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

## Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

