



Pushing Performance
Since 1945

Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 008 2734
规格	Han EE Quick-Lock module, female 1,5mm ²
浩亭电子目录	https://harting.com/09140082734

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® EE 模块
模块尺寸	单模块

版本

接线方式	Han-Quick Lock® 接线
公母类型	母头
针数	8
详细资料	黑色滑片
详细资料	符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线

技术参数

导体截面积	0.25 ... 1.5 mm ²
线芯外径	≤3.6 mm
额定电流	16 A
额定电压	400 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤1 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

剥线长度	10 mm
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	15 g
原产国	罗马尼亚



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020627
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552