

# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封



1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: 标准，电缆外径 13 mm ... 21 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M32 x 1.5，颜色: 银色，带抗弯折保护套管，带O型圈

## 优势

- 防风雨密封材料
- 无卤素

## 商业数据

订货号	1415184
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DEX
产品关键代码	AF7DEX
目录页面	页码697 (C-2-2019)
GTIN	4055626038155
单件重量 (含包装)	372.4 g
单件重量 (不含包装)	372.4 g
原产地	DE

# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封



1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
型号	带抗弯折保护套管
制造厂家	WISKA
制造商分配	EMSKVS 32
屏蔽	无
固线夹的操作	A

### 特性

冲击类别	6
设计结构，固线夹	A

### 尺寸

尺寸图	
长度	146 mm
连接螺纹长度	8 mm
孔径	32.1 mm ... 32.3 mm
接合螺母扳手规格	36 mm
扳手规格，支架	36 mm
六边形角度尺寸	40 mm
连接侧螺纹类型	M32 x 1.5
螺距	1.5 mm

### 连接数据

紧固扭矩	20 Nm (接头螺母: EN 62444) 20 Nm (支持: EN 62444)
------	--

### 材料规格

颜色	黄铜色
标识材料	PA (电缆接头插芯，无卤素)
密封材料	EPDM
螺钉连接材料	镀镍铜

### 电缆/电线

# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封



1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

电缆外径 电缆1	13 mm ... 21 mm
电缆外径	14.6 mm ... 19.5 mm (用于UL 514 B)
无卤素	是

## 环境和真实条件

### 环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封




1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

图纸

尺寸图



# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封



1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>



cUL认证

认证ID: E179850



UL认证

认证ID: E179850



GOST-R

认证ID: POCC DE.A\*98.H12052

cULus认证

# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封



1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 电缆密封



1415184

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415184>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	5191bea6-545b-41ab-9e72-9e1a7451c31b

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)