

特点

- IP44 入侵保护
- 由增韧工程塑料制成
- 高热稳定性
- 高机械强度
- 无卤素
- 自熄灭
- 密封件由不老化的 epdm 弹性体或橡胶制成
- 极佳的耐腐蚀性和耐磨损性
- LID 有棱纹手指插片、可单手打开

RS IP44 Pro 红色电缆安装 2p+n+e 工业电源插座、额定电 流为 3P、415.0v

RS 号: 724-9120



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供一系列 IP44 防溅工业电缆安装插头，既可靠又易于装配。外壳和内部触点支架由增韧工程材料制成，设计用于提供高的热稳定性和机械强度。镀镍黄铜触点引脚确保优异的耐腐蚀和耐磨损性。防溅连接器后部的圆顶电缆固定头提供外部电缆夹紧和额外支撑。设计时尚的 RS PRO 系列工业 BS4343 插头在最具挑战性的环境中表现出色。所有型号均高度可靠且质量极佳。

连接器（插座） [724-9104](#) 与电源插头配接 [724-9079](#)

连接器（插座） [724-9110](#) 与电源插头配接 [724-9085](#)

连接器（插座） [724-9117](#) 与电源插头配接 [724-9081](#)

连接器（插座） [724-9120](#) 与电源插头配接 [724-9101](#)

连接器（插座） [724-9123](#) 与电源插头配接 [724-9097](#)

连接器（插座） [724-9126](#) 与电源插头配接 [724-9091](#)

一般规格

极格式	3P+N+E
性别	母
身体方向	直向
材料	工程塑料
颜色	红色
应用	为建筑工地、木工机械、轻工业维护车间的机械提供动力

电气规格

额定电流	32A
额定电压	415V
插头 / 插座	插座
终止方法	螺钉
电缆 csa	6.0mm ²

机械规格

安装类型

电缆安装

保护类别

ip 等级

IP44


认证

合规性 / 认证


en 60529



CONNECTORS




IP44		A	Ø D	L Min	Ø Min
16A	2P+E	46	56	138	6
	3P+E	49	60	145	6
	3P+N+E	54	65	165	9
32A	2P+E	54	65	175	9
	3P+E	54	65	175	9
	3P+N+E	59	73	190	13



IP66/IP67		A	Ø G	L Min	Ø Min
16A	2P+E	39	73	141	6
	3P+E	43	81	148	6
	3P+N+E	51	88	168	9
32A	2P+E	56	93	178	9
	3P+E	56	93	178	9
	3P+N+E	52	101	195	13
63A		57,5	112	230	17
125A		64,25	128	288	26

APPLIANCE INLETS - IP66/IP67



IP66/IP67		A	B
16A	2P+E	2	65
	3P+E	2	65
	3P+N+E	2	65
32A	2P+E	19	73
	3P+E	19	73
	3P+N+E	19	73