


## Han SC module, female with 4 ferrules



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 004 4711
规格	Han SC module, female with 4 ferrules
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09140044711">https://harting.com/09140044711</a>

### 标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® SC 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	带陶瓷套管

### 版本

公母类型	母头
针数	4
详细资料	请单独订购插针 请单独订购固定板。

### 技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准

## 材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	2
净重	6.789 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020207
eCl@ss	27440219 用于工业连接器 (FO) 的模块
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552