


Fiche technique

BAR4006NJ

Barrière extensible acier - 6 roulettes - 4m - noir/jaune

Barrière extensible longueur maximum 4m avec un pieds fixe. Permet de délimiter les zones dangereuses et d'empêcher le passage pour limiter les risques d'accident. Fabriquée en acier peint avec une peinture époxy, elle est facilement repliable grâce à son système de rivets. Faible encombrement une fois repliée pour permettre de gagner de la place lors du stockage. Possibilité de visser un panneau d'affichage sur la barrière.





Code douanier	7326909890
EAN	3321360038302

Couleur : Noir/Jaune

Matière : Acier

Caractéristiques :

- Barrière extensible jusqu'à 4,0 m.
- 6 roues avec frein pour une utilisation facilitée.
- Possibilité d'attacher plusieurs barrières les unes aux autres grâce à un simple système de crochets.
- Repliable au milieu pour pouvoir protéger une zone en angle (entre 30°et 180°) sur 2 m.
- Un crochet permet de maintenir les croisillons en position bloquée lors du stockage / transport.
- Possibilité de fixer un panneau d'affichage A4 (en option RSA4PN) au milieu de la barrière.

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions dépliées (mm)	Poids net (kg)
4000	450	1080	4000 x 450 x 1000	21,10

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com