

# VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1658668>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板安装支架，IP67，采用Freenet连接技术，用于圆形面板开口，带开槽连接块，不带安装螺钉，颜色：黑色



## 商业数据

订货号	1658668
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNNDA
产品关键代码	ABNNDA
目录页面	页码351 (C-2-2019)
GTIN	4046356163200
单件重量 (含包装)	6.6 g
单件重量 (不含包装)	5.73 g
原产地	DE

# VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1658668>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	面板安装框架
应用	Freenet
类型	版本6
位数	8
连接图表	RJ45
插槽数目	1
型号	RJ45

### 绝缘特性

污染等级	2
------	---

### 电气特性

传输介质	铜缆
------	----

### 尺寸

尺寸图	
宽度	36 mm
高度	36 mm
深度	27.5 mm
长度	27.6 mm

### 材料规格

颜色	黑色
标识材料	塑料
阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	NBR
密封材料, 平垫片	NBR
外壳材料	塑料
外壳表面材料	PA, 浅灰色
材料接触表面	Au/Ni
接触件载体材料	聚酯GF

### 机械特性

# VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1658668>



## 机械参数

插 / 拔周期	≥ 1000
---------	--------

## 环境和真实条件

### 环境条件

保护等级	IP65/IP67
环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 80 °C

## 安装

安装类型	板前安装
------	------

# VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架


1658668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1658668>



图纸

尺寸图



面板开口

# VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1658668>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440392

### ETIM

ETIM 9.0

EC002943

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1658668>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn