

## 特点

- 7/0.2 mm 芯线
- 高性能铜导线
- 0.22 mm<sup>2</sup> csa
- 黑色 pvc 护套
- 高性能多 Multicore

## RS Pro 无屏蔽工业电缆、0.22 mm<sup>2</sup> 黑色 25m 卷装

RS 号: 660-4027



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro y 系列非屏蔽 Multicore 电缆、适用于各种应用。在普通电缆连接看起来不整洁或杂乱无章的情况下，非屏蔽多芯电缆是一种经济高效的解决方案。所有型号均有很高的可靠性且品质卓越。

## 一般规格

导线材料	镀锡铜
内核数	2
屏蔽 / 未屏蔽	非屏蔽
护套颜色	黑色
屏幕类型	非屏蔽
护套材料	聚氯乙烯 pvc
绝缘材料	pvc
排空电线	否
胶带	mylar 螺旋传送带
覆盖范围	≥115%
剥离绳	210 d
标记 ( 3times 交流 /m )	RS 604027 7 - 2 - 2A
应用	照明电源、电气设备、电动机、电气连接、立管、照明远程控制装置、远程控制装置

## 电气规格

美国线规	24AWG
芯线束	7/0.2mm
额定电压	440V
额定电流	1A
最大值) 以上导线直流电阻	<92Ω/Km
最小导线直流电阻	>200 MΩ / 公里
导线电阻	92Ω/Km

## 机械规格

横截面积	0.22mm <sup>2</sup>
外径	3.4±0.1mm
长度	25m
电缆形状	两个内核
绝缘直径	1.2±0.05 x 2C

## 操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	80°C
工作温度挠曲	-20°C 至 80°C

## 认证

符合标准	制造至 def. stan 61.12 第 4 部分和第 5 部分
危险区域认证	IEC60332-1

