




EMC beskyttende flettet kabelstrømpe

• Helagaine HEGEMIP

Helagaine HEGEMIP flettet kabelbeskyttelse benyttes for å beskytte ømfintlig elektronikk i f.eks. store maskiner, radioutstyr og elektroniske deler i kjøretøy.

Egenskaper og fordeler

- Utmerket EMC beskyttelse
- Ekstremt fleksibel, ekspanderende og enkel å montere
- Ingen avrivninger eller brudd selv om den blir bøyd kraftig
- Utmerket slitestyrke
- Spesiell velegnet for applikasjoner med begrenset plass til bevegelse
- Innerhylse beskytter strømmen mot deformering og sørger for lett entring av kabler.
- Oppfyller kravene til IEC CISPR25 med hensyn til radiostøy i kjøretøy, båter og motorer



Helagaine HEGEMIP flettet kabelstrømpe: pålitelig beskyttelse mot elektromagnetisk stråling.

MATERIALE	Polyester (halogenfri), Tinnbelagt kopper
Driftstemperatur	-40°C til +175°C, kortvarig +200°C
EMI krav	10 KHz til 1 GHz iht. CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2, FMVSS-302
Sertifiseringer	NF F 16-101



TYPE	Ø D	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Vekt (kg)	Rull- lengde	Art.nr.
HEGEMIP04	4	4	6	Tinnfarget og sort (TCBK)	21,5 g/m	100 m	173-00400
HEGEMIP06	6	5	10	Tinnfarget og sort (TCBK)	28,5 g/m	100 m	173-00600
HEGEMIP08	8	8	11	Tinnfarget og sort (TCBK)	26,5 g/m	100 m	173-00800
HEGEMIP10	10	8	13	Tinnfarget og sort (TCBK)	43,5 g/m	50 m	173-01000
HEGEMIP12	12	10	15	Tinnfarget og sort (TCBK)	48,0 g/m	50 m	173-01200
HEGEMIP14	14	12	18	Tinnfarget og sort (TCBK)	58,0 g/m	100 m	173-01400
HEGEMIP16	16	14	20	Tinnfarget og sort (TCBK)	72,5 g/m	100 m	173-01600
HEGEMIP18	18	16	22	Tinnfarget og sort (TCBK)	78,6 g/m	50 m	173-01800
HEGEMIP20	20	18	25	Tinnfarget og sort (TCBK)	100,0 g/m	50 m	173-02000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Kuttes i ønsket lengde. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.