




Odolné a spolehlivé tiskárny etiket
s konstrukcí, která vydrží tvrdé podmínky
práce v terénu

Tiskárna etiket M210 / tiskárna etiket M211

Nejdůvěryhodnější značkovací zařízení na světě, nyní optimalizované pro mobilní použití.

Špičkové aplikace



Vodiče a kabely

Bužírky, samolaminovací etikety, etikety pro kabeláž, vlaječkové etikety, značení kabelů etikety



Datová komunikace

Samolaminovací etikety, vlaječkové etikety, propojovací panel, značení lícni desky



Elektrotechnika

Bužírky, samolaminovací etikety, etikety pro kabeláž, značení kabelů, vlaječkové etikety a etikety na reliéfní panely



Štíhlý provoz / 5S

Značení skříní, měřidel, nádob na díky



Běžná identifikace

Značení směrů, značení zařízení

Jedinečné funkce

- Tiskne etikety pomocí mobilní aplikace Express Labels pro iOS a Android
- Odolá pádů z výšky 1,8 m, nárazům břemene o hmotnosti 115 kg a je odolná vůči otřesům a vibracím podle vojenské normy MIL-STD-810G, metody 5.16.6 SA4.6.5
- Vyspělá bateriová technologie pro celodenní použití; na plné nabití vytiskne až 300 etiket
- 11 designů etikety, 22 druhů symbolů čárových kódů, 85 typů písma, 31 jazyků a více než 1400 symbolů
- Importuje data z tabulek a umožňuje ukládání a sdílení etiket
- Více než 90 kazet, vyrobených z 12 jedinečných materiálů, s šířkou kontinuálních a předvysekaných etiket od 6,4 mm do 19,1 mm

Výstup etiket

Rychlost: Tiskne až 100 etiket/den rychlostí 15,2 mm/s

Kvalita: Rozlišení tisku 203 dpi

Volitelné příslušenství

- Připojitelný magnet pro vytváření etiket s volnými rukama
- Spona na opasek umožňuje práci s volnými rukama
- Několik typů pouzder na ochranu tiskárny etiket a přehledné uchovávání příslušenství
- Nabíječka nabíjí tiskárnu etiket, telefon nebo tablet

Dostupné sady

Tiskárna se sadou příslušenství

V uzavřených kazetách se nabízejí oblíbené samolaminovací vinylové etikety, smršťovací bužírky, etikety pro kabeláž, materiál pro tisk se suchým zipem BradyGrip a vinylové materiály pro vnitřní a venkovní použití jako předvysekané etikety nebo kontinuální páska



Spona na opasek umožňuje práci s volnými rukama

Odolné průmyslové značkové zařízení navržené tak, aby vydrželo a podávalo výkon na každém pracovišti



Udělejte za celý den více díky tisku 300 etiket na jediné plné nabití baterie

Rychlé a spolehlivé připojení Bluetooth

► Vytváření etiket pouhým klepnutím.

Vsaďte na mobilitu a získajte více možností díky aplikaci Express Labels.

www.bradyeu/software/express-labels-mobile



Odolné značkovací zařízení, které patří na každé pracoviště

Špičkové aplikace



Vodiče a kabely

Bužírky, samolaminovací etikety, etikety pro kabeláž, vlaječkové etikety, značení kabelů etikety



Datová komunikace

Samolaminovací etikety, vlaječkové etikety, propojovací panel, značení lícni desky



Elektrotechnika

Bužírky, samolaminovací etikety, etikety pro kabeláž, značení kabelů, vlaječkové etikety a etikety na reliéfní panely



Štíhlý provoz / 5S

Značení skříní, měřidel, nádob na díky



Běžná identifikace

Značení směrů, značení zařízení

Jedinečné funkce:

- Automatické formátování etiket s 11 nainstalovanými průvodci designem aplikace pro rychlé a přesné vytváření etiket
- Odolnost vůči otřesům a vibracím podle vojenské normy MIL-STD-810G, metody 5.16.6 SA4.6.5 — zkouška pádem, aby odolala nejnáročnějším podmínkám práce
- Snadno dostupné horké klávesy a nabídky pro rychlou tvorbu etiket, nahrání symbolů a schopnost uchovávat 12 souborů etiket o velikosti až 2 MB
- Schopnost vytvářet kódy UPC, DataMatrix a QR
- Vlastní měřič materiálu etiket, který sleduje množství materiálu zbývajícího v kazetě
- Více než 90 kompatibilních, snadno vložitelných kazet s šířkou kontinuálních a předvysekaných etiket od 6,4 mm do 19,1 mm

Výstup etiket

Rychlost: Tiskne až 100 etiket/den rychlostí 10,2 mm/s

Kvalita: Rozlišení tisku 203 dpi

Volitelné příslušenství

- Multifunkční nástroj, který obsahuje odolný magnet, zasunovací stojan a LED svítlnu
- Připojitelný magnet pro vytváření etiket s volnými rukama
- Dobíjecí lithium iontová baterie
- Různé druhy pouzder na ochranu tiskárny etiket a přehledné uchovávání příslušenství

Dostupné sady

Tiskárna se sadou příslušenství

Snadná a rychlá komunikace
mezi kazetou a tiskárnou

Pracuje s kazetami
kontinuálních a
předvysekaných
etiket z 12 materiálů,
které se snadno vkládají

Přidrží etiketu
po odřezání

Poskytuje
podsvícený
LCD displej

Automatické
formátování etiket
pro běžné aplikace

Má ergonomický design
s vyvážením



Více než 100 symbolů
a velikost písma až
40 bodů

Vyhovuje zkouškám otřesů
a vibrací podle vojenské
normy



Jak mění předvysekané etikety hru?

- Tiskněte na celou etiketu a minimalizujte plýtvání prostorem na etiketě
- Zaoblené rohy ve srovnání s řezáním kontinuální pásky
- Konzistentní velikost jedné etikety jako druhé



	Vedení a kabeláž	Elektrotechnika a datová komunikace	Laboratoř	Běžná identifikace	Dostupné předvysekané etikety
B-342 Smršťovací bužírky PermaSleeve® poskytují řešení značení vodičů, které spojuje rychlost, snadnost použití a trvanlivost pro tvorbu trvanlivé a vysoce kvalitní identifikace.	★	★			
B-403 Papirová etiketa rozpustná ve vodě je samolepicí a velmi snadno se používá. Po nanesení teplé vody se etiketa do 30 sekund zcela rozpustí, aniž by poškodila povrch, na kterém byla nalepena, a aniž by zanechala jakékoli zbytky. Etiketa ulehčuje práci nutnou na odstraňování etiket, snižuje objem údržby filtrů a vypustí a umožňuje snadnou opětovnou identifikaci opakovaně použitelných předmětů v mnoha průmyslových oblastech.			★	★	
B-414 Chopte se identifikace vedení a kabeláže – Díky spojení Brady a VELCRO® Brand přichází na trh potisknutelný materiál BradyGrip™ se suchým zipem, tj. exkluzivní materiál pro tisk a umístění, který lze snadno připevnit, přemístit nebo odstranit.		★		★	
B-423 Bílá lesklá polyesterová etiketa s permanentním lepidlem. Lze ji použít na identifikaci součástí, značení čárovými kódy, na výrobní štítky a identifikaci solárních panelů.		★		★	✓
B-427 Samolaminovací etiketa Brady obsahuje bílou oblast pro tisk a průhledný samolepicí laminát, který se omotá kolem kabelu.	★	★	★		✓
B-430 Čirá lesklá polyesterová etiketa s permanentním lepidlem. Lze ji použít pro výrobní a sériové štítky využívající alfanumerické znaky, čárové kódy, grafické symboly a loga, které vyžadují kvalitu typového štítku.		★	★	★	
B-461 Vysoce odolná potisknutelná samolaminovací polyesterová etiketa pro laboratoře. Ultra tenká konstrukce zabraňuje zasekávání ve stojanech a centrifugách. Vhodná pro aplikaci tekutého dusíku, když je materiál ovinut kolem sebe.			★	★	
B-488 Bílá matná polyesterová etiketa, odolná agresivním chemikáliím, s permanentním lepidlem.		★	★	★	
B-499 Kontinuální, úzké pásky z nylonové tkaniny pro přesné umístění na svorkovnice. Režim pro svorkovnice tiskárny umožňuje mezery podle určení uživatele.	★	★	★	★	✓
B-581 Přemístitelná vinylová fólie (B-581) je trvanlivý, pružný a vysoce lesklý materiál, ideální pro venkovní i vnitřní značení tam, kde se vyžaduje časté přemísťování.				★	
B-595 Vinylová etiketa B-595 bude držet na problémových podkladech s nízkou povrchovou energií, včetně: PVC potrubí, vyfukovaných pouzdech zařízení, plastech ABS, povrchů s práškovým nátěrem a zařízeních vyrobených z recyklovaných plastů. Materiál B-595 vyniká i svou přilnavostí k vysoce členitým povrchům, jako jsou natřené škvárbetonové zdi, nalakované nerovné dřevo, členité plasty, drsná potrubí a potrubí obalená papírem.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polypropylenová – úsporný bílý materiál, odolný vůči chemickým látkám a nízkým teplotám.			★	★	

Identifikace hlasových a datových vedení



Kabelové vlaječky



Etikety na propojovací desky
a propojovací panely



Samolaminovací značení
kabelů



Kontinuální vinylový
materiál




Označovací bužírky
na vedení PermaSleeve



Potisknutelný materiál
BradyGrip se suchým
zipem

Identifikace elektrotechnických zařízení



Značení svorkovnic



Etikety na ovládací panely a elektrické panely

Bezpečnostní značení a značení zařízení



Etikety na zařízení a bezpečnostní
etikety pro použití ve vnitřním
i venkovním prostředí



Identifikace skladu



Běžné průmyslové etikety



Samolaminovací vinylové etikety na vedení a kabeláž (B-427)

Etikety mají průhlednou, netisknutelnou oblast, která se ovine okolo potisknuté oblasti, aby ji chránila. Vinylový materiál nabízí vynikající odolnost vůči rozpouštědlům, oleji, mazivu, nečistotám a vodě.

Teplotní rozsah: -40 °C až 70 °C. Uznávaná UL.




Schéma	Objednací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Výška etiket B (mm)	Šíře tiskové plochy PW (mm)	Výška tiskové plochy PH (mm)	Etiket v roli	Max. průměr kabelu (mm)
B-427: Samolaminovací vinyl									
	M21-11-427	Černá na bílé	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Černá na bílé	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Černá na bílé, průhledná	19,05	4,30	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Černá na bílé, průhledná	25,40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
	M21-1250-427	Černá na bílé, průhledná	31,75	4,30	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Černá na bílé, průhledná	38,10	4,30	–	12,70	–	1	8,10



Etikety z nylonové tkaniny na vodiče a kabeláž (B-499)

Etikety se ovíjejí kolem vodiče a jsou vysoce poddajné, takže se přizpůsobí i drobným zakřiveným povrchům. V režimu značení vodičů se text na etiketě automaticky opakuje. V režimu vlaječek lze etikety používat i pro značení vlaječkami. Předvysekané etikety poskytnou konzistentní velikost jedné etikety jako druhé.




Schéma	Objednací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Výška etiket B (mm)	Etiket v roli
B-499: Nylonová tkanina						
	M21-375-499	Černá na bílé	9,53	4,88	–	1
	M21-500-499	Černá na bílé	12,70	4,88	–	1
	M21-750-499	Černá na bílé	19,05	4,88	–	1
	M21-11-499	Černá na bílé	19,05	-	12,70	140
	M21-131-499	Černá na bílé	25,40	-	12,70	121
	M21-18-499	Černá na bílé	25,40	-	19,05	121
	M21-136-499	Černá na bílé	38,10	-	19,05	91
	M21-137-499	Černá na bílé	50,80	-	19,05	73



Potisknutelný materiál BradyGrip se suchým zipem (B-414)

Potisknutelný materiál BradyGrip se suchým zipem na kabely je jediným řešením svého druhu, které umožňuje snadný tisk a umístění identifikace na svazky kabelů. Podklad se suchým zipem umožňuje snadné přemísťování nebo odstranění, takže nevzniká potřeba nákladného předělávání. Stačí potisknout a umístit – je to tak jednoduché.




Schéma	Objednací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	S materiálem BradyGrip™ se doporučuje používat rozsah velikostí Velcro® One-Wrap® (mm)	Etiket v roli
B-414: Polyester						
	M21-250-414	Černá na bílé	6,35	3,048 m	10 - 13	1
	M21-500-414	Černá na bílé	12,70	3,048 m	13 - 16	1
	M21-750-414	Černá na bílé	19,05	3,048 m	20 - 50	1

Smršťovací bužírky PermaSleeve PS na značení vodičů (B-342)

Bužírky vojenské/průmyslové jakosti nabízejí maximum, pokud jde o odolnost, trvanlivost a estetický vzhled značení. Značení, které se teplem smršťuje v poměru 3:1, pevně drží na kabelu, nebledne a je odolné vůči plamenům. Teplotní rozsah: -55° C až 135° C. Splňuje požadavky směrnice o RoHS je uznávané UL.

Splňuje specifikace:

SSAE-AS-23053/5

SAE-AS-81531

Zkoušeno podle:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202





Schéma	Objednací kód	Barva	Výška etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Etiket v roli	Min. průměr kabelu (mm)	Max. průměr kabelu (mm)
B-342: Smršťovací polyolefin							
	M21-125-C-342	Černá na bílé	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Černá na bílé	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Černá na bílé	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Černá na bílé	16,38	2,13	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342-YL	Černá na žluté	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Černá na žluté	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Černá na žluté	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Černá na žluté	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Lepicí pásky na propojovací panel (B-499 a B-595)

Kontinuální materiál pro identifikaci portů umožňuje při použití režimu propojovacího panelu tvorbu mezer podle určení uživatele.

- Permanentní nylonová tkanina B-499 – Odolný materiál s průmyslovou pevností určený na zakřivené nebo rovné povrchy.
- Permanentní vinylová etiketa B-595 – Velmi poddajná, vhodná na drsné povrchy a venkovní použití. Nabízí vynikající odolnost vůči olejům, čisticím prostředkům, a mnoha rozpouštědům.




Schéma	Objednací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Etiket v roli
B-499: Nylonová tkanina					
	M21-375-499	Černá na bílé	9,53	4,88	1
	M21-500-499	Černá na bílé	12,70	4,88	1
B-595: Vinyl					
	M21-375-595-WT	Černá na bílé	9,53	6,40	1
	M21-500-595-WT	Černá na bílé	12,70	6,40	1

Lepicí pásky na svorkovnice (B-499)

Kontinuální, úzké pásky z nylonové tkaniny pro přesné umístění na svorkovnice. Režim pro svorkovnice tiskárny umožňuje mezery podle určení uživatele.





Schéma	Objednací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Etiket v roli
B-499: Nylonová tkanina					
	M21-375-499-TB	Černá na bílé	9,53	4,88	1
	M21-500-499-TB	Černá na bílé	12,70	4,88	1



Polyesterové etikety pro vnitřní značení panelů a obecnou identifikaci (B-423, B-430 a B-488)

- B-423: bílá lesklá polyesterová etiketa s permanentním lepidlem.
- B-430: čirá lesklá polyesterová etiketa s permanentním lepidlem.
- B-488: bílá matná polyesterová etiketa, odolná vůči rozpouštědlům, s permanentním lepidlem.




Schéma	Objednávací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Výška etiket B (mm)	Etiket v roli
B-423: Polyester						
	M21-250-423	Černá na bílé	6,35	6,40	–	1
	M21-375-423	Černá na bílé	9,53	6,40	–	1
	M21-500-423	Černá na bílé	12,70	6,40	–	1
	M21-750-423	Černá na bílé	19,05	6,40	–	1
	M21-7-423	Černá na bílé	19,05	-	12,70	140
	M21-17-423	Černá na bílé	25,40	-	12,70	121
	M21-18-423	Černá na bílé	25,40	-	19,05	121
	M21-30-423	Černá na bílé	38,10	-	19,05	91
	M21-137-423	Černá na bílé	50,80	-	19,05	73
B-430: Polyester						
	M21-250-430	Černá na průhledné	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430	Černá na průhledné	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430	Černá na průhledné	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430	Černá na průhledné	19,05	6,40	–	1
	M21-250-430-WT-CL	Bílá na průhledné	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430-WT-CL	Bílá na průhledné	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430-WT-CL	Bílá na průhledné	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430-WT-CL	Bílá na průhledné	19,05	6,40	–	1
B-488: Polyester						
	M21-375-488	Černá na bílé	9,53	6,40	–	1
	M21-500-488	Černá na bílé	12,70	6,40	–	1
	M21-750-488	Černá na bílé	19,05	6,40	–	1



Snímatelný vinyl (B-581)

Nejllepší volba pro vnitřní značení, kde se vyžaduje častá změna umístění, jako jsou police a regály. Speciální lepidlo umožňuje snadné odstranění etikety a její opakované nalepování.




Schéma	Objednávací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka role (m)	Etiket v roli
B-581: Vinyl					
	M21-500-581-WT	Černá na bílé	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Černá na bílé	19,05	6,40	1

Vinylové etikety pro vnitřní a venkovní použití pro BOZP značení, zařízení a štíhlé výroby / 5S (B-595)

Kontinuální vinylový materiál, ideální pro etikety pro štíhlou výrobu / 5S, značení potrubí, zařízení a identifikaci výrobních prostor. Tyto etikety nabízejí vynikající odolnost vůči olejům, čisticím prostředkům, sazím a mnoha rozpouštědlům. Permanentní lepidlo, velmi poddajné, vhodné na drsné povrchy a venkovní použití.

- Průměrná trvanlivost ve venkovním prostředí 8–10 let*
- Teplotní rozsah: -40° C až 82° C.




Schéma	Objednací kód	Barva	Šířka etiket A (mm)	Délka etiket B (m)	Etiket v roli
B-595: Vinyl					
⊙	M21-375-595-GY	Černá na šedivé	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Černá na šedivé	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Černá na šedivé	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Černá na oranžové	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Černá na oranžové	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Černá na oranžové	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Černá na bílé	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Černá na bílé	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Černá na bílé	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Černá na bílé	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Černá na žluté	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Černá na žluté	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Černá na žluté	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Černá na žluté	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Bílá na černé	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Bílá na černé	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Bílá na černé	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Bílá na modré	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Bílá na modré	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Bílá na modré	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Bílá na hnědé	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Bílá na hnědé	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Bílá na hnědé	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Bílá na zelené	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Bílá na zelené	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Bílá na zelené	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Bílá na fialové	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Bílá na fialové	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Bílá na fialové	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Bílá na červené	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Bílá na červené	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Bílá na červené	19,05	6,40	1

* Průměrná očekávaná životnost produktu ve venkovním prostředí závisí na tom, co uživatel považuje za selhání, na povětrnostních podmínkách, způsobu připevnění a barvě materiálu. Trvanlivost ve venkovním prostředí 8 až 10 let platí pouze pro vinylové etikety; trvanlivost pásy se bude lišit.

Tiskárna etiket M211

Č. výrobku	Popis
170381	Tiskárna M211 – EMEA

Tato tiskárna se dodává v kartonovém balení s kazetou etiket M21-750-499, napájecím kabelem pro střídavý proud se zástrčkami pro EU, Velkou Británii a USA a se stručným návodem k obsluze.

Sady tiskárny etiket M211

Č. výrobku	Popis
170390	Sada M211 EMEA

Tato sada se dodává ve tvrdém kufříku s tiskárnou M211, kazetou etiket M21-750-499, se stručným návodem k obsluze, síťovým kabelem pro střídavý proud se zástrčkami pro EU, Velkou Británii a USA, sponou na opasek a externí powerbankou.



Příslušenství tiskárny M211

Č. výrobku	Popis
170385	Spona na opasek M211
170386	Tvrdý kufřík M211
170387	Powerbanka pro M211
170388	Síťový adaptér pro střídavý proud M211 EMEA
170425	Příslušenství magnetu M211



Specifikace tiskárny

Specifikace	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	203
Rychlost tisku (mm/s)	15,24
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Kontinuální vs. předvysekané etikety	Kontinuální a předvysekané
Max. šířka etikety (mm)	19,05
Max. délka tisku (mm)	914,40
Doporučené denní zatížení	100
Samostatný tisk (bez počítače)	Periferní tiskárna
Možnosti připojení	Bluetooth® 5 Low Energy (třída II)
Softwarová kompatibilita	Mobilní aplikace Express Labels*
Podpora telefonů a tabletů	Zařízení Android s operačním systémem Android 5+ iPhone 5S nebo novější s operačním systémem iOS 10+
Typ čárového kódu	K dispozici více než 20 typů čárových kódů, včetně kódů QR a Datamatrix, prostřednictvím aplikace Express Labels.
Integrované symboly	K dispozici více než 1400 symbolů v 18 kategoriích v aplikaci Express Labels.
Fyzické vlastnosti	
Šířka x délka x hloubka (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Hmotnost (kg)	0,54
Indikátory na obrazovce	Symbole s LED kontrolkami udávající stav připojení, nabití baterie a chybové zprávy
Nůž	Automatický nůž S přidržením etikety
Záruka	2 roky
Pádová zkouška	Odolná vůči pádům z výšky až 1,8 metru Odolná vůči nárazům břemenem o hmotnosti do 115 kg Odolná vůči otřesům podle vojenské normy (MIL-STD-810G)



* Stáhněte si mobilní aplikaci Express Labels:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Tiskárna etiket M210

Č. výrobku	Popis
152260	Tiskárna etiket M210 – kartonové balení
152262	Tiskárna etiket M210 – kartonové balení – trh Rusko

Tato tiskárna se dodává v kartonovém balení se stručným návodem k obsluze a kazetou etiket M21-750-499.

Startovací sady M210

Č. výrobku	Popis
311307	Sada k tiskárně M210 pro EU
311310	Sada k tiskárně M210 RUSKO
311308	Sada k tiskárně M210 pro V. Británii
311309	Sada k tiskárně M210 pro USA

Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii, síťový kabel a kazetu etiket M21-750-499.

Aplikační soupravy M210

Č. výrobku	Popis
311311	Sada pro elektrické aplikace M210 EU
311317	Sada pro elektrické aplikace M210 Rusko
311312	Sada pro elektrické aplikace M210 Velká Británie
311313	Sada pro elektrické aplikace M210 USA
311314	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 EU
311318	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 Rusko
311315	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 Velká Británie
311316	Sada pro telefonní a datovou komunikaci M210 USA

Sada pro elektrické aplikace: Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii, síťový kabel, materiály M21-1000-427, M21-750-595-YL a kazetu etiket M21-750-499.

Sada pro telekomunikace a datovou komunikaci: Tato sada se dodává v tvrdém kufříku obsahujícím tiskárnu M210, lithium-iontovou baterii, síťový kabel, materiály M21-1250-427, M21-250-423 a kazetu etiket M21-750-499.



Příslušenství

Č. výrobku	Popis
110416	Adaptér AC – Evropa 220 V – M210
110417	Adaptér AC – Velká Británie 240 V – M210
110937	Adaptér AC – USA 110 V – M210
150617	Měkká ochranná taška pro přenosné tiskárny – M210
170385	Spona na opasek – M210
170420	Lithium-iontová baterie – M210
170421	Tvrдый kufřík – M210
170424	Multifunkční příslušenství – M210*
170425	Magnet – M210

* Multifunkční příslušenství zahrnuje magnet, svítilnu, stojan, poutko na opasek a popruh na tyč. Vyžadují se 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky).



Specifikace tiskárny

Specifikace	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	203
Rychlost tisku (mm/s)	10,00
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Kontinuální vs. předvysekané etikety	Kontinuální a předvysekané
Max. šířka etikety (mm)	19,05
Max. délka tisku (mm)	914,40
Doporučené denní zatížení	100
Samostatný tisk	Samostatná
(bez počítače)	
Možnosti připojení	Žádná
Připojení k PC	Ne
Typ čárového kódu	Kód 128, kód 39, datová matrice, kód QR
Kategorie symbolů	Šipky, datová komunikace, elektrické, řečtina, domácí elektrické, různé, varování
Fyzické vlastnosti	
Šířka x délka x hloubka (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Hmotnost (kg)	0,75
Typ klávesnice	ABC, cyrilice
Displej	Jednobarevná LCD obrazovka
Nůž	Jednoruční manuální spouštění Rovný řez S přidržením etikety
Záruka	2 roky



**Afrika**

Randburg, Jihoafrická republika
Tel. +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgie
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Dánsko

Odense
Tel. +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Francie

Roncq
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Itálie

Gorgonzola
Tel. +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Maďarsko

Budaörs
Tel. +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Německo, Rakousko a Švýcarsko

Egelsbach, Německo
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Norsko

Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Španělsko a Portugalsko

Madrid, Španělsko
Tel. +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Střední a východní Evropa

Bratislava, Slovensko
Tel. +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Střední východ, FZE

Dubaj, SAE
Tel. +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Švédsko, Finsko, Pobaltské státy

Kista, Švédsko
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Turecko

Istanbul
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

UK a Irsko

Banbury, Velká Británie
Tel. +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

**Naší misí je identifikovat a chránit lidi,
výrobky a místa**



Aby společnost Brady pomohla minimalizovat svůj vliv na životní prostředí, omezuje počet dalších výtisků.

Aktualizované verze jsou vždy k dispozici ke stažení na stránkách www.bradyeurope.com.



Hledejte: EUR-M-244-CZ

Váš dodavatel