

EB 3- 6 OG - 插拔式桥接件

0710895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0710895>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

边插式桥接件，3位，完全绝缘，绝缘材料的颜色：橙色



商业数据

订货号	0710895
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
GTIN	4017918479282
单件重量（含包装）	1.7 g
单件重量（不含包装）	1.7 g
原产地	PL

EB 3- 6 OG - 插拔式桥接件

0710895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0710895>



技术数据

产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	3
针距	6.2 mm

尺寸

针距	6.2 mm
----	--------

材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
标识材料	CuZn (镀镍)
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

EB 3- 6 OG - 插拔式桥接件



0710895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0710895>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 3- 6 OG - 插拔式桥接件



0710895
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0710895>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn