


## Données techniques

### HK1212FM

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	12 mm
D - Diamètre Extérieur	18 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	12 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Non/No
Référence bague intérieure	IR8X12X12.5
Masse	0,009 kg

#### PERFORMANCE PRODUIT



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## PERFORMANCE PRODUIT

<b>Cr - Capacité charge dynamique</b>	6600000 mN
<b>C0r - Capacité charge statique</b>	7300000 mN
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b>	78000 °/s
<b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>	120000 °/s
<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>	393,15 °K

