




Pushing Performance  
Since 1945

# Han D 40 Pos. M Insert Crimp



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 21 040 3001                                                                |
| 规格     | Han D 40 Pos. M Insert Crimp                                                  |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09210403001">https://harting.com/09210403001</a> |

## 标识

|    |        |
|----|--------|
| 类别 | 插芯     |
| 系列 | Han D® |

## 版本

|      |           |
|------|-----------|
| 接线方式 | 压接针       |
| 公母类型 | 公头        |
| 尺寸   | 16 B      |
| 针数   | 40        |
| 接地针  | 有         |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |

## 技术参数

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 导体截面积                    | 0.14 ... 2.5 mm²    |
| 额定电流                     | 10 A                |
| 额定电压                     | 250 V               |
| 额定脉冲电压                   | 4 kV                |
| 污染等级                     | 3                   |
| 额定电压符合UL                 | 600 V               |
| 额定电压符合CSA                | 600 V               |
| 绝缘阻抗                     | >10 <sup>10</sup> Ω |
| 拧紧力矩                     | 1.2 Nm PE 螺钉 M4     |
| Recommended screw driver | PH2                 |
| 极限温度                     | -40 ... +125 °C     |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|      |      |
|------|------|
| 插拔次数 | ≥500 |
|------|------|

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )     |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 有                    |
| 加州 65 号提案物质      | 镍                    |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)         |
|                  | R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1                       |
|          | IEC 61984                         |
|          | EN 175301-801                     |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| 认证       | DNV GL                            |

商业数据

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 包装尺寸        | 1                    |
| 净重          | 54.2 g               |
| 原产国         | 罗马尼亚                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990             |
| GTIN        | 5713140572461        |
| eCl@ss      | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522             |