**KBO16-PP-AS** [↗](#)

Douille à billes

Douille à billes KBO...-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible



Information technique

Votre alternative produit actuelle

Size code	16	Taille
Design	PP-AS	Sealed, relubrication facility

dimensions principale & données de performance

F _w	16 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	26 mm	Diamètre extérieur
L	36 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{max}	800 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	620 N	Capacité de charge stat.
≈m	37,36 g	Poids





Cotes de montage

B ₂	10,1 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
L ₂	24,6 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,3 mm	
D _N	24,9 mm	
T ₄	1,2 mm	
N ₄	2,2 mm	
N ₂	2 mm	
α	78 °	Angle d'ouverture du secteur
β	64 °	
	4	Nombre de rangées de billes