




Avec filetage uni-raccord, Coudé - AS*2*1F-U-A AS2201F-U01-04A

Fiche technique


General series information

- Orifice: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Spécifications standards

Taille du corps	2 (1/8, 1/4)
Type	2 (Coudé)
Type de Réglage	0 (Réglage à l'échappement)
Orifice	U01 (Uni 1/8)
Diam. ext. de tube utilisable.	04 (ø4)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Matière de tube compatible	Nylon, polyamide, polyuréthane
Poids	0.009 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F_FG-A-Dd_FR.pdf](#)