




Répartiteur

ZDO8H050VAS000---KA



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP



Répartiteur

ZDO8H050VAS000---KA

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	404,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	187 x 60 x 49,4
Matières		boîtier: PBT-GF30
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12
Accessoires		
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2
		étiquettes: 10
		Outil de montage pour cages à ressort
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Raccordement		
Bornes de raccordement, signal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Presse-étoupe: M20x1,5		
Bornes de raccordement, alimentation en tension: 3 x 0,34...1,5 mm²		
Raccordement électrique - emplacement		
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		

Répartiteur

ZDO8H050VAS000---KA

Raccordement

