

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 端子模块



2904276
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904276>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE模块，带插拔式连接器和D-SUB针式连接器，可安装在NS 35导轨上，37位

优势

- 这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用

商业数据

订货号	2904276
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK212H
产品关键代码	DK212H
目录页面	页码481 (C-5-2019)
GTIN	4046356812610
单件重量（含包装）	221 g
单件重量（不含包装）	221 g
原产地	US

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	37
通道数目	16

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	2 A
额定过电压	1.2 kV

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

适用的I/O卡件	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)
	TUIO31 (non-redundant)
	TUIO41 (redundant)

连接数据

现场侧

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
位数	37
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14

控制系统侧

连接方式	D-SUB针式连接器
连接量	1
位数	37

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	87.6 mm
高度	75.8 mm
深度	63 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-20 °C ... 70 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	EN 50178
-------	----------

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--


VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 - 端子模块



2904276
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904276>

图纸

电路图



VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300接线图

2904276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904276>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904276>

 CSA 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	105 V	2 A	26 - 14	-

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	2 A	26 - 14	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	105 V	2 A	28 - 14	-

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	4c2f5524-bc86-44c9-bd95-e75f8bacfe8f

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn