



IMAGE
COMING SOON




NKIA5901-XL [🔗](#)

Roulement combiné à aiguilles et à billes

Roulements combinés à aiguilles et à billes
NKIA, butée à simple effet, selon DIN 5 429-2

X-life

Information technique



dimensions principale & données de performance

d	12 mm	Alésage
D	24 mm	Diamètre extérieur
B	16 mm	Largeur
C _r	8.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	8.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _a	2.700 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	3.450 N	charge stat. de base, axiale
C _{ur}	1.660 N	Charge limite radiale à la fatigue
C _{ur}	1.660 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{ua}	157 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	23.600 1/min	vitesse limite
n _{gr}	21.000 1/min	Vitesse de base

≈m 32,4 g Poids

Dimensions

F	16 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r _{min}	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert



Faible encombrement