

CARACTERÍSTICAS

- Placa S/FTP
- Conductor de cobre expuesto
- El Cat6a funciona a longitudes más largas que el Cat6
- Conector RJ45 montado
- Varios longitudes disponibles

Cable Cat6a con apantallamiento RS PRO de 500mm m, gris, macho RJ45/macho RJ45

RS Código RS: 778-5127



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO presenta un cable Cat6a adecuado para redes domésticas, de oficina e industriales que requieren una conexión a Internet fiable. Estos cables son LSZH (baja emisión de humos y libre de halógenos), lo que garantiza el cumplimiento de las normas de salud y seguridad en caso de que se encuentren cerca de una fuente de calor elevado

Especificaciones

Terminado/Sin terminación	Terminado
Tipo de conector	Macho RJ45/ macho RJ45
Tipo de protección	S/FTP
Material de revestimiento exterior	Baja emisión de humos y libre de halógenos
Color de la funda	Gris
Material del conductor	Cobre expuesto
Material del aislante	Polioléfina
Material de cinta	Aluminio / poliéster
Cobertura de cinta	125

Especificaciones

Frecuencia	250MHz
-------------------	--------


Especificaciones mecánicas

Longitud	500m
Diámetro exterior	6,0 +/- 0,20
Grosor de la funda	0,5mm
Diámetro del aislante	0,97mm +/-0.05

Calibre de cable americano	26
----------------------------	----

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	2011/65/UE y 2015/863
Se cumplen los estándares	IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 (2nd edición): 2010, TIA 568C



Construction	Value	
Conductors	AWG	26
	Size(mm)	7/0.20 +/- 0.008
	Material	Bare Copper
Insulators	Diameter (mm)	0.97+/-0.05
	Material	Polyolefin
Jacket	External O.D	6.0 +/- 0.20
	Thickness (mm)	0.5
	Material	PVC or LSZH
Tape	Material	Aluminium/Polyester
	Coverage	125