

## LEUCA MID

H 60532 3D K 4 S3 SRC ESD




### SPÉCIFICATIONS

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIGE                    | cuir fleur hydrofuge                                                                             |
| DOUBLURE                | BIFRESH PLUS Tissu 3DAnti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à séchage rapide |
| EMBOUT                  | composite                                                                                        |
| SEMELE ANTI-PERFORATION | Zero Perforation non métallique                                                                  |
| SEMELE                  | PU bi-densité                                                                                    |
| SEMELE DE PROPRETÉ      | SUPPORT ACTIVE ESD                                                                               |
| POINTURES               | 36/49                                                                                            |
| CHAUSSANT               | Mondopoint 12                                                                                    |
| NORME                   | EN ISO 20345:2011                                                                                |
| POIDS (TAILLE 42)       | 1,32 Kg                                                                                          |

### SECTEURS D'UTILISATION

Industrie lourde / Construction / Automobile / Logistique / Électronique / Gaz et explosifs / Industrie légère / Ingénierie / Mécatronique / Entreposage




## METAL FREE

### DESCRIPTION

LEUCA MID chaussure ESD polyvalente, classe de protection S3 SRC, en Cuir fleur lisse hydrofuge, coutures décoratives

### EMBOUT



### COMPOSANTS

Semelle de propreté en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvaises odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique)

Embout en matériau composite résistant aux chocs jusqu'à 200J selon la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduite, 50% plus léger qu'un embout en acier

### SEMELE DE PROPRETÉ



### PLUS

BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité



### ÉTIQUETTE NORME



Calzaturificio 5Bi S.r.l.  
Via Trani, 94-100  
76121 Barletta (BT)

H 60532 3D K 4

42

bicap.it

S3 SRC



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2011



do not re-use