

EO-K/UT - 插座

0804113

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804113>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插座，适用于丹麦和其他国家，针式连接器样式类型K，接线方式: 螺钉连接，颜色: 灰色，标称工作电压: 250 V AC (50 Hz)，额定电流: 16 A，用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装，标准/规格: SR 107-2-D1，国家标识: 丹麦

商业数据

订货号	0804113
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE761B
产品关键代码	BE761B
目录页面	页码567 (C-3-2019)
GTIN	4055626226460
单件重量 (含包装)	72.5 g
单件重量 (不含包装)	71.76 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	插座
国家ID	丹麦

连接数据

螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	8 mm
塞规	A3
	B3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.25 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.2 mm² ... 4 mm²
标称电流	16 A
额定电压	250 V AC (50 Hz)

信号处理

状态显示	无
------	---

尺寸

宽度	45 mm
高度	75 mm
深度	59.2 mm
NS 35/7,5深度	60 mm
NS 35/15深度	67.5 mm
孔径	4.4 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
接触件材料	CuZn38
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

EO-K/UT - 插座



0804113
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804113>

铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

连接器

插头类型	针式连接器样式类型K
------	------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度（运行）	-5 °C ... 40 °C (24小时内的平均值不超过+35°C)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


标准	
标准/规程	SR 107-2-D1

安装

安装类型	用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装
------	----------------------

图纸

电路图



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804113>



EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025



EAC
认证ID: EACKZ 08593

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn