

DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 ECO | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Keukenverlichting
- Eetkamertafelverlichting
- Spiegelverlichting
- Werkplaatsverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

Productvoordelen

- Briljante ECO-accentverlichting
- Aanzienlijk lagere CO₂ emissies
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 5.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100
- Kleurtemperatuur: 3.000 K



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	50.00 W
Nominale spanning	12 V
Constructievermogen	50.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	75 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	53 kWh/1000h


Fotometrische data

Nominal useful luminous flux 90°	870 lm
Lichtsterkte	2850 cd
Kleurtemperatuur	3000 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.75
Rated useful luminous flux 90°	870 lm

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	51.0 mm
----------	---------

Productdatasheet

Lengte	46.0 mm
Totale lengte	45.0 mm
Buitenkolf	MR51
Maximale diameter	51.0 mm

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	5000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	5000 h
Aantal schakelcycli	125000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	GU5.3
----------	-------

Vermogen

Brandstand	Willekeurig
Dimbaar	Ja

Productdatasheet

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	B
----------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/36
Bestelcode	48870 ECOWFL 50

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4050300516714	-	8326934	4739670	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4050300516714	DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 36° GU5.3	Vouwdoos 1	51 mm x 46 mm x 58 mm	0.14 dm ³	38.00 g
4050300533940	DECOSTAR 51 ECO 50 W 12 V 36° GU5.3	Verzenddoos 20	123 mm x 122 mm x 238 mm	3.57 dm ³	836.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor lichtverdelingscurven zie

▶ www.osram.com

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
