


塑料气管

PUN-H-14X2-BL

产品代号: 570386

FESTO

可用于食品加工行业 (耐水解).



技术参数

特性	值
外径	14 mm
与流量相关的弯曲半径	78 mm
内径	9.8 mm
最小弯曲半径	38 mm
气管特性	适合于能源链, 针对高频应用
气管测试条件	适合于能源链: > 500万次循环, 符合 FN 942021
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-35 ... 60 ° C
授权	TÜV
产品质量视长度而定	0.091 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 14 mm
颜色	蓝色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U (PU)