



分励脱扣器 AC 90-110 V，50/60 Hz，100% ED AC/DC 70-190 V，50/60 Hz，5 s
接通持续时间 DC 70-190 V，5 s 接通持续时间 带螺栓型端子 用于断路器 3RV2

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	辅助脱扣器
产品名称	电压脱扣器
应用适宜性	电机保护开关
综合技术数据	
断路器的结构尺寸	S00, S0, S2, S3
起动功率 DC 时 最小值	13 W
绝缘电压	
• 测定值	690 V
• 污染度 3 时 AC 时 测定值	690 V
污染程度	3
关闭时间 最大值	20 ms
参考标示 符合 DIN 40719（根据 IEC 204-2 增补）符合 IEC 750	F
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	F
RoHS 指令（日期）	05/01/2012
电压类型 控制馈电电压的	AC
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时	90 ... 110 V
• 60 Hz 时	90 ... 110 V
控制馈电电压频率 1	50 ... 60 Hz
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	0
常开触点数量 用于辅助触点	
• 无延迟转换的	0
• 超前转换的	0
转换器数量 辅助触头的 无延迟转换的	0
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-20 ... +60 °C
• 存放期间	-50 ... +80 °C
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
短路保护规格	保险丝
装入/固定/外廓尺寸	




紧固类型	扣接固定
高度	90 mm
宽度	19 mm
深度	68 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格 用于辅助和控制电路	螺栓连接
认可 证书	


General Product Approval				Test Certificates	
 EG-Konf.		Confirmation	 UL		Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping
Type Test Certificates/Test Report	 ABS  BUREAU VERITAS  DNV  LRS  PRS

Marine / Shipping	other			Railway	Environment
 RINA	Miscellaneous	Confirmation	 VDE	Special Test Certificate	Environmental Confirmations

更多信息
包装信息 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875
Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (网上订购系统) https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RV2902-1DF0
Cax 在线发生器 http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2902-1DF0
Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RV2902-1DF0
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2902-1DF0&lang=en





上一次修改：

2024/1/10 