



Pushing Performance
Since 1945

Han 6B cover plastic/SL/HBM, HSM, HCC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 006 5405
规格	Han 6B cover plastic/SL/HBM, HSM, HCC
浩亨电子目录	https://harting.com/09300065405

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han [®] B
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座 用于表面安装底座

版本

尺寸	6 B
锁定类型	单锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	1
净重	3 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140161603
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467