

## Conectores - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,8 x 0,8

### Propiedades del artículo

- Estañado electrolítico
- Zona de aplastamiento de soldadura dura p. fuerza de extracción máx.
- Ausencia de halógenos
- "EASY ENTRY", intro. sencilla y segura de conductores
- 



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	100 pcs
Cantidad de pedido mínima	100 pcs
EAN	 4 046356 452670
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0.64 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	China

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	18,5 mm
Ancho (a)	2,8 mm
Longitud manguito aislante (c)	10,5 mm
Medida interior collar aislante (d)	4,1 mm
Grosor de material (g)	0,25 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

#### Generalidades

Color	rojo
-------	------

## Conectores - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049

### Datos técnicos

#### Generalidades

Longitud a desaislar	7 mm
Sustancias contenidas	Sin halógenos
Material	Latón

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

### Homologaciones

#### Homologaciones

---

Homologaciones

EAC / EAC

---

Homologaciones Ex

---

Homologaciones solicitadas

---

#### Detalles de homologaciones

## Conectores - C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 3240049

### Homologaciones

EAC

EAC

### Dibujos

Esquema de dimensiones

