

D-Sub crimp 15-pole male assembly



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 015 5601
规格	D-Sub crimp 15-pole male assembly
浩亭电子目录	https://harting.com/09670155601

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 2
连接方式	PCB至电缆 飞线
针数	15
锁定类型	带锁通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.09 ... 0.82 mm ²
导体截面积 [AWG]	AWG 28 ... AWG 18
线芯外径	2.4 mm
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-55 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插入力	≤50 N
拔出力	≥4.5 N ≤33 N
测试电压U _{r.m.s.}	1 kV
绝缘组	II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	DIN 41652 IEC 60807-3 CECC 75301-802
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.08 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140090897
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469