

4-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Product ID: SV431DUSBU



Met de SV431DUSBU 4-poorts 1U rack mountable USB KVM switch met OSD kunt u meerdere USB-computers vanaf één console (USB-toetsenbord, USB-muis, beeldscherm) bedienen.

Een handige drukknop en sneltoetsen bieden snel, betrouwbaar schakelen tussen aangesloten computers, terwijl handmatige en automatische scanmodi en On Screen Display (OSD) aanvullende bedieningsopties bieden.

Ontworpen voor de meest efficiënte benutting van uw ruimte heeft deze USB KVM switch een slank 1U design dat netjes in een serverapparatuur-rack/-kast past (met optionele montagesteun SV431RACK), met kabelaansluitmogelijkheden aan de achterkant om kabelwarboel te voorkomen en de impact op uw de werkruimte te minimaliseren.

Gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt veranderd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

De SV431DUSBU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de bediening van meerdere pc's in een testomgeving voor kwaliteitsborging

Features

- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluitingen
- Hernoemen van aangesloten computers voor gemakkelijke identificatie
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack montagebare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Nee	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	4	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Ja	
	PC-videotype	VGA	
	Rack-monteerbaar	Optioneel	
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	143000 hours	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)	
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk	
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power 4 - Groen - PC online 4 - Rood - PC geselecteerd	
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
		Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom		0.2A	
Polariteit pin midden		Positief	
Stekkertype		M	
Uitgangsspanning		9 DC	

	Uitgangsstroom	0.6A
	Vermogensopname	5.4
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	8.7 in [220 mm]
	Diepte product	5.1 in [130 mm]
	Gewicht product	33.8 oz [957 g]
	Hoogte product	1.7 in [43 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts KVM switch
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.