



Usages multiples

Abrasion



Applications légères

Gants polyvalents ultralégers, conçus pour une manipulation confortable et tactile

- **Tactilité et dextérité accrues** : La doublure légère de calibre 18 et l'enduction fine des gants de sécurité HyFlex® 11-818 leur confèrent une sensation de "seconde peau".
- **Durabilité améliorée** : Leur revêtement en nitrile FORTIX™ Abrasion Resistance leur permet d'atteindre une résistance à l'abrasion conforme aux normes ANSI/EN
- **Meilleure adhérence** : le même revêtement en mousse de nitrile assure une excellente adhérence, en particulier dans des conditions sèches.
- **Confort élevé** : Le tricotage ZONZ™ Comfort Fit des gants industriels HyFlex® 11-818 soulage la tension dans les zones sujettes au stress.
- **Respirabilité améliorée** : Comme leur revêtement est fin et qu'ils sont recouverts par la paume, la protection des mains est plus respirante.
- **Certifié respectueux de la peau et de la propreté** : La certification Dermatest® garantit le respect de la peau, tandis que les impuretés sont extraites grâce à un processus de lavage exclusif.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique
- Services publics
- Entreposage
- Transformation et manipulation d'aliments

Applications

- Ajustement de pièces et systèmes
- Montage et démontage
- Assemblage final
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie
- Manipulation et conditionnement des aliments secs
- Compatibilité avec les écrans tactiles industriels et grand public

Principales propriétés

- **Doublure légère de calibre 18** : Pour les gants EPI avec tactilité "seconde peau"
- **Revêtement fin en mousse de nitrile** : adhérence accrue et grande respirabilité
- **ZONZ™ Comfort Fit** : Tricotage optimisé pour réduire la tension et l'effort

Technologies



DMF free



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



Touchscreen Compatible



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121A



STANDARD 100

1408033
Centexbel

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-818	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270 mm/ 7.9-10.6 pouces	Bleu	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.