

# PSBJ-URTK/SS GY - 测试插头插片

3029017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029017>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



测试插头插片，颜色: 灰色

## 商业数据

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 订货号        | 3029017         |
| 包装单位       | 100 pc          |
| 最小订货量      | 100 pc          |
| 销售关键代码     | BE1Z3X          |
| 产品关键代码     | BE1Z3X          |
| 目录页面       | 页码390 (CL-2005) |
| GTIN       | 4017918161897   |
| 单件重量（含包装）  | 1.56 g          |
| 单件重量（不含包装） | 1.544 g         |
| 原产地        | DE              |

技术数据

产品属性

|      |      |
|------|------|
| 产品类型 | 测试插座 |
|------|------|

尺寸

|    |      |
|----|------|
| 宽度 | 6 mm |
| 高度 | 6 mm |

材料规格

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 颜色                             | 灰色 (RAL 7042) |
| 低温下的静态绝缘材料应用                   | -60 °C        |
| 绝缘材料相对温度指数 ( 电气 , UL 746 B )   | 130 °C        |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3   |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)     | 27,5 MJ/kg    |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)     | 通过            |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)    | 通过            |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)        | 通过            |

环境和真实条件

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 环境条件           |                                                     |
| 环境温度 ( 运行 )    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)            |
| 环境温度 ( 存放/运输 ) | -25 °C ... 60 °C (短期内 ( 不超过24 小时 ) , -60 °C到+70 °C) |
| 环境温度 ( 组装 )    | -5 °C ... 70 °C                                     |
| 环境温度 ( 执行 )    | -5 °C ... 70 °C                                     |
| 允许湿度 ( 存放/运输 ) | 30 % ... 70 %                                       |

# PSBJ-URTK/SS GY - 测试插头插片



3029017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029017>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141148 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# PSBJ-URTK/SS GY - 测试插头插片



3029017  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3029017>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)