

UNIROLL

À CEIL

Les +

- ◆ Maintenance silencieuse
- ◆ Faible effort au démarrage
- ◆ Bandage gris non tachant non migrant



APPLICATIONS

Chariots tubulaires - Collecteurs de déchets - Tables de service - Supports de perfusion - Adaptables

MONTURE : • Tôle d'acier emboutie zinguée.

BLOCAGE : • Frein arrière • Blocage à double effet sur roue et pivot.
• Pédale de frein polyamide.

Pivotement : • Sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées.

ROUE : • Bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant, non migrant adhésivé sur le corps de roue en polypropylène copolymère.

MOYEU : • Alésage lisse et à billes • Pare-fils métallique en acier en Ø 50 mm et ABS gris en Ø 75 à 100 mm • Axe démontable.

						Type		Code	EAN 13	
50	17	69	26,5	10,5	40			0,200	3 13302	339680 701903 9
								0,200	3 13322	339680 701904 6
								0,200	1 031 3302	339680 813302 4
								0,200	1 031 3322	339680 813322 2
60	22	83	20	10	50			0,200	313603	339680 013603 0
								0,240	313623	339380 013623 8
75	24	100	33	10,5	60			0,300	3 13702	339680 840080 5
								0,300	3 13722	339680 840082 9
								0,300	1 031 3702	339680 813702 2
								0,300	1 031 3722	339680 813722 0
100	24	121	36	10,5	70			0,350	3 13802	339680 840090 4
								0,450	3 13822	339680 840092 8
								0,350	1 031 3802	339680 813802 9
								0,450	1 031 3822	339680 813822 7
125	32	155	36	12,5	90			0,800	3 13902	339680 013902 4
								0,900	3 13922	339680 013922 2

