

PC WORX SRT - 控制器

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701680>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



通过软件PLC，您便可以使用计算机来处理所有控制任务。可根据需要通过PROFINET或Modbus/TCP来控制流程

优势

- 内置可通过WebVisit实现可视化的网络服务器
- 使用AX OPC服务器支持OPC
- FTP服务器
- 可在Valueline工业PC中轻松安装
- 支持众多协议，如HTTP，FTP，SNTP，SNMP，SMTP，SQL，MySQL，等等
- 集成PROFINET控制器和PROFINET设备
- 使用PC Worx (IEC 61131-3) 进行工程设计

商业数据

订货号	2701680
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRABAA
产品关键代码	DRABAA
目录页面	页码54 (C-6-2019)
GTIN	4046356779760
单件重量 (含包装)	78.4 g
单件重量 (不含包装)	78.4 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	PLC 软件
------	--------

系统属性

性能等级	微型控制器
在以下情况下可编程	符合IEC 61131的PC Worx
应用类型	分布式控制技术

IEC 61131运行时系统

程序内存	1 Mbyte
数据存储系统	1 Mbyte
保留数据存储器	48 千字节kByte
控制任务数目	8
数据块数	取决于数据存储器
定时器和计数器数目	取决于数据存储器
处理速度	5.5 µs (1 K混合指令，Intel® Atom Z510PT)
	4 µs (1 K位指令，Intel® Atom™ Z510PT)

PROFINET

设备功能	PROFINET 控制器，PROFINET设备
------	-------------------------

功能

基本功能	完整PLC
	非实时软PLC，安装在标准PC机上
	集成Modbus/TCP，外加PROFINET控制器和设备功能

系统要求

操作装置	推荐键盘、鼠标
操作系统	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Embedded 2009
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
处理器	min. Intel® Atom™
硬盘存储器	最小 1 千兆字节GByte
主存储器	最小 512 Mbyte
接口	以太网端口
支持的浏览器	Internet Explorer 8或更高版本
屏幕分辨率	XGA (1024 x 768)

电气特性

实时时钟

实时时钟	是
------	---

PC WORX SRT - 控制器



2701680
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701680>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242501
ECLASS-12.0	27242501
ECLASS-13.0	27242501

ETIM

ETIM 9.0	EC000809
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

PC WORX SRT - 控制器



2701680
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2701680>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	不适用, 无电气和电子设备
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn