



PRODUCT-DETAILS

SP40/M40/A
FIXED NPB M40 / NC40 SP + SN



概要信息	
产品型号	SP40/M40/A
产品ID	7TCA296020R0272
欧洲商品编号(EAN)	5020963001086
目录说明	FIXED NPB M40 / NC40 SP + SN
详细描述	1-1/4 Inch Nickel Plated Brass Straight Fitting with Fixed External Thread, Metric Thread Size M40

其他信息	
应用	For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit
产品应用类型	Conduit Fitting with Metric Threads

订货信息	
欧洲商品编号(EAN)	5020963001086
UPC	786210249285

技术参数	
Number of Batteries	0
颜色	Metallic
材料	Brass
尺寸	1-1/4 Inch

环境条件	
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope

包装信息	
1级包装单元	2 piece
1级包装高度	7.87 in 200 mm
1级包装长度	1 in 25 mm
1级包装宽度	5.9 in 150 mm

认证及声明（文件编码）	
数据手册，技术资料	SP40/M40/A
说明书和手册	SP40/M40/A
符合性声明 - CE	9AKK107492A9618
RoHS信息	9AKK107992A8994
RoHS日期	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

分类	
ETIM 8	EC001180 - Screw connection for protective metallic hose
UNSPSC	39121311

分类	
低压产品及系统 → 安装产品 → 电缆保护、防爆和照明 → Flexible Cable Protection Systems	

