


E12464



Prise à câbler

SDOGF040MSSFKPG



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC/DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	11,2
Dimensions	[mm]	12 x 12 x 45
Matière du corps		PBT / PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12464



Prise à câbler

SDOGF040MSSFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: 0,14...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

