

## Han 10B-HMC-gs-R-M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 30 210 1541
规格	Han 10B-HMC-gs-R-M25
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/19302101541">https://harting.com/19302101541</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® HMC
上壳/底座类型	上壳
型	低结构

### 版本

尺寸	10 B
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于高插拔次数的特殊上壳和底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥10,000
备注	与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

## 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 7037 ( 土灰 )
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## 规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	150.7 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140127630
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466